


Garant**SC.T 120408, Rūšis: HB7210-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Produktų klasė	21G

Aprašymas

SC.T 120408 HB7210-1 Kampo spindulys: 0,8 mm

Kietlydinys: HB7210-1

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	K
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	GM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7210-1
Danga	TiCN
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui