

Garant**Keičiama plokštelė užvartų nuėmimui, HB7525, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217234 UNI
GTIN	4062406059293
Produktų klasė	21Y

Aprašymas

Keičiama plokštelė užvartų nuėmimui UNI Pastūma f: 0,005-0,03 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,005-0,03 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7525
t_{\min}	0,25 mm
t_{\max}	1,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė graviravimui ir užvartų nuėmimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		