


CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P
 Drožliaraužis: WP
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Pagrindinis naudojimas	P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 435 m/min
Drožlialaužis	WP
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui