

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 25/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	150 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	15,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 15
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	12,4 mm
Serija	QuickTurn
Koto dydis	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 2525M06
Plokštelės dydis	6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 15

269028 15

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500