


CNMG 120404, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	PS
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui