

**CNMG 120416, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250216 CA025P
GTIN	4960664863471
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120416 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA025P
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Drožlialaužis	PS
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kampo spindulys	1,6 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui