


CNMG 120408, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	PS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	CA025P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Kampo spindulys	0,8 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui