



## CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA025P



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Produktų klasė	25E

### Aprašymas

CNMG 120404 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P  
 Drožlialaužis: WQ  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Drožlialaužis	WQ
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,5 mm

Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Ašmenys	HM
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui