



CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA025P



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250105 CA025P |
| GTIN | 4960664863181 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

CNMG 120408 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P
 Drožlialaužis: WP
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 435 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|---------------------|
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Kietlydinys | CA025P |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Drožlialaužis | WP |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f | 0,13 - 0,4 mm/aps, |
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 2,5 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 105 - 435 m/min |
| Danga | CVD |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekimui |