


CNMG 120412, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120412 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,5 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,35 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kietlydinys	CA025P

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Drožlialaužis	PS
Pastūma f	0,15 - 0,35 mm/aps,
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui