



## CNMG 120408 Wiper, Rūšis: CA025P



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Produktų klasė	25E

### Aprašymas

CNMG 120408 Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P  
 Drožlialaužis: WQ  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

### Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	WQ
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	CA025P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pastūma $f$	0,15 - 0,35 mm/aps,

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui