

**CNMG 120408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250371 CA025P |
| GTIN             | 4960664863648 |
| Produktų klasė   | 25E           |

**Aprašymas**

CNMG 120408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 10 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Drožlialaužis                                 | PH                  |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm              |
| Pagrindinis naudojimas                        | P                   |
| Pjovimo sąlygos                               | retai pertraukiamas |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1 - 10 mm           |
| Kietlydinys                                   | CA025P              |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 70 - 420 m/min      |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | Glotnūs apdirbimas                |
| Pastūma f                                 | 0,25 - 0,8 mm/aps,                |
| Danga                                     | CVD                               |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 4                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |