


**CNMG 190608, Rūšis: CA025P**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250382 CA025P
GTIN	4960664863709
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 190608 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 10 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f$	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm
Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	PH
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 190608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui