


**CNMG 120412, Rūšis: CA025P**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120412 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožialaužis: PH

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 10 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 10 mm
Drožlialaužis	PH
Kietlydinys	CA025P
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui