

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260606 20/06
GTIN	4062406059408
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	125 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	15,3 mm
Serija	QuickTurn
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 2020K06
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

---

**Priedai**Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500