

**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260607 16/06
GTIN	4062406059460
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 1616H06
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	13,6 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Bendras ilgis L	100 mm
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500