

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 12/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260607 12/06
GTIN	4062406059453
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	12 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	13,6 mm
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 1212F06
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500