


CNMG 160608, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 160608 CA025P Kietlydinys: CA025P
 Drožlialaužis: PH
 Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm
 Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	CA025P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	PH
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm

Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui