

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260606 25/06
GTIN	4062406059415
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	6 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Koto dydis	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Galvutės ilgis L_1	15,3 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 2525M06
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500