

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/06mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260607 25/06
GTIN	4062406059484
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.T 0602
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	15,3 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Laikiklio ISO kodas	SRGCR/L 2525M06
Plokštelės dydis	6 mm
Serija	QuickTurn
Koto dydis	25 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500