


Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	221960 40/5
GTIN	2050002058743
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M16
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	73 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	40 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,55 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Ø D ₃	33 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	78 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	31,3 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Vidinis aušinimas	taip
Koto tipas	su sriegiu

frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------