

**CNMM 120412, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250492 CA025P
GTIN	4960664863754
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 120412 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Drožlialaužis	PX
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui