


**CNMM 160612, Rūšis: CA025P**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMM 160612 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 11 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Glотноjo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Kietlydinys	CA025P
Pastūma $f$	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 11 mm
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PX

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	1,2 mm
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui