

**CNMM 120408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMM 120408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožialaužis: PX

Pjūvio gylis a_p : 1 - 11 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnis apdirbimas
Pastūma f	0,25 - 0,9 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	1 - 11 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kietlydinys	CA025P
Pagrindinis naudojimas	P

Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PX
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui