


**CNMM 160616, Rūšis: CA025P**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMM 160616 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PX

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 11 mm

Pastūma  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PX
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 11 mm
Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,25 - 0,9 mm/aps,

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	1,6 mm
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMM 160616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui