


DNMG 150604, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	PQ
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 435 m/min
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui