



Greitaeigė freza MFH mini, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 40/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221965 40/5
GTIN	4960664811496
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos kampas α_{max}	0,55 laipsniai
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	78 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	73 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\ maks.}$	1 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Tvirtinimo kiaurymės \varnothing	16 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	31,3 mm

Ø D ₃	33 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas

229713