

**DNMG 150616, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250894 CA025P
GTIN	4960664864447
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150616 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 5 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	1 - 5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	1,6 mm
Drožlialaužis	PH
Kietlydinys	CA025P

Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150616
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui