

**DNMG 150612, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DNMG 150612 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 4 mm

Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Drožlialaužis	PS
Pastūma $f$	0,15 - 0,6 mm/aps,
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4 mm

Kietlydinys	CA025P
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui