


**SNMG 120408, Rūšis: CA025P**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

SNMG 120408 CA025P Kampo spindulys: 0,8 mm  
 Kietlydinys: CA025P  
 Drožlialaužis: PS  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	PS
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4 mm
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui