


SNMG 120404, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251162 CA025P
GTIN	4960664864591
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120404 CA025P Kampo spindulys: 0,4 mm
 Kietlydinys: CA025P
 Drožlialaužis: PQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Drožlialaužis	PQ

Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 435 m/min
Ašmenys	HM
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui