


SNMG 120408, Rūšis: CA025P

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251356 CA025P
GTIN	4960664864782
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kietlydinys	CA025P
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Danga	CVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui