

**SNMG 120408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120408 CA025P Kampo spindulys: 0,8 mm
Kietlydinys: CA025P
Drožlialaužis: PQ
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 105 - 435 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	105 - 435 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	PQ

Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,13 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui