


**TNMG 160404, Rūšis: CA025P**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251582 CA025P
GTIN	4960664865147
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 4,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	PS
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pastūma $f$	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA025P
Danga	CVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui