

**WNMG 080404, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252012 CA025P
GTIN	4960664865802
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kietlydinys	CA025P
Pastūma $f$	0,07 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	HQ
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	CVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080404

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui