

**WNMG 080408, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: HQ

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2 mm

Pastūma f : 0,07 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	HQ
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pastūma f	0,07 - 0,3 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui