


**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA025P**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252015 CA025P
GTIN	4960664865697
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WNMG 080408-Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: WP

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Drožlialaužis	WP
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Pastūma $f$	0,07 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	CA025P
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui