

**WN. G 080408, Rūšis: CA025P**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WN. G 080408 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mmPastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Drožlialaužis	PS

Kietlydinys	CA025P
Pagrindinis naudojimas	P
Ašmenys	HM
Danga	CVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui