

**WNMG 080408-Wiper, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

WNMG 080408-Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P  
Drožlialaužis: WQ  
Tolerancija: M  
Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3,8 mm  
Pastūma  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/aps,  
Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kampo spindulys	0,8 mm
Drožlialaužis	WQ
Pagrindinis naudojimas	P
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas

Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3,8 mm
Kietlydinys	CA025P
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui