

**WNMG 080412, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252116 CA025P
GTIN	4960664865925
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080412 CA025P Kietlydinys: CA025P

Drožlialaužis: PS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm

Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	P
Drožlialaužis	PS
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	1,2 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min
Kietlydinys	CA025P

Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui