

**WNMG 080412-Wiper, Rūšis: CA025P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	252117 CA025P
GTIN	4960664865758
Produktų klasė	25E

Aprašymas

WNMG 080412-Wiper CA025P Kietlydinys: CA025P
Drožlialaužis: WQ
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 1 - 3,8 mm
Pastūma f : 0,15 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 420 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kietlydinys	CA025P
Drožlialaužis	WQ
Pjūvio gylis a_p	1 - 3,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 420 m/min

Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,15 - 0,6 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Danga	CVD
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui