


HOLEX

Elektriko elektriko atsuktuvų rinkinys varžtams su įpjova izoliuoti, Atsuktuvų skaičius: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	663311 6
GTIN	4062406059750
Produktų klasė	62F

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo. Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš legiruotojo įrankinio plieno. Nuo 5,5 dydžio = izoliacijos išorinis Ø atitinka geležtės plotį (patogu dirbant siaurose vietose).

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota, atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą. Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 663301: dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	6
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas

Produkto rūšis

Atsuktuvai

Priedai

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 2,5 mm

663301 2,5

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3 mm

663301 3

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 4 mm

663301 4

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 6,5 mm

663301 6,5

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm

663301 3,5

Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm

663301 5,5