

**HOLEX****Elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova izoliuotas, Ašmenų plotis b: 5,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	663301 5,5
GTIN	4062406059705
Produktų klasė	62F

**Aprašymas****Modelis:**

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona.

Geležtė iš legiruotojo įrankinio plieno. Nuo 5,5 dydžio = izoliacijos išorinis Ø atitinka geležtės plotį (patogu dirbant siaurose vietose).

Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms. Izoliuota,

atsparumas pramušimui smarkiai viršija VDE reikalaujamą minimalią kontrolinę įtampą.

Kiekvienas iš šių atsuktuvų atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

**Paskirtis:**

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Ilgiausia elektrikų atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų. (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

**Techninis aprašymas**

Ašmenų / briaunos storis a	1 mm
visas ilgis	232 mm
Geležtės ilgis	125 mm
Ašmenų plotis b	5,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvai

