



CNMG 120404, Rūšis: PR015S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250102 PR015S
GTIN	4960664837090
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 PR015S Kietlydinys: PR015S
 Drožlialaužis: MQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR015S
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui