



**CNMG 120408, Rūšis: PR005S**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250104 PR005S
GTIN	4960664836345
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

CNMG 120408 PR005S Kietlydinys: PR005S  
 Drožliaraužis: MQ  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,03 - 0,12 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	PR005S
Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Drožlialaužis	MQ
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui