



CNMG 120404, Rūšis: PR015S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250210 PR015S
GTIN	4960664837151
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120404 PR015S Kietlydinys: PR015S

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 4 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,18 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MU

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR015S
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 4 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui