


DNMG 150604, Rūšis: PR005S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250696 PR005S
GTIN	4960664836574
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DNMG 150604 PR005S Kietlydinys: PR005S
 Drožlialaužis: MQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,03 - 0,12 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	MQ
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	S

Kietlydinys	PR005S
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui