



## DNMG 150604, Rūšis: PR015S



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	250696 PR015S
GTIN	4960664837335
Produktų klasė	25E

### Aprašymas

DNMG 150604 PR015S Kietlydinys: PR015S  
 Drožlialaužis: MQ  
 Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/aps,  
 Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 25 - 70 m/min

### Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Drožlialaužis	MQ
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Kietlydinys	PR015S
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pastūma f	0,05 - 0,18 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	25 - 70 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150604
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui