

**DNMG 150608, Rūšis: PR005S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DNMG 150608 PR005S Kietlydinys: PR005S

Drožlialaužis: MU

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

**Techninis aprašymas**

Ašmenys	HM
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kietlydinys	PR005S
Pastūma $f$	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	MU

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Pagrindinis naudojimas	S
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DNMG 150608
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui