



SNMG 120404, Rūšis: PR005S

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251162 PR005S
GTIN	4960664836611
Produktų klasė	25E

Aprašymas

SNMG 120404 PR005S Kampo spindulys: 0,4 mm
 Kietlydinys: PR005S
 Drožlialaužis: MQ
 Pjūvio gylis a_p : 0,4 - 1,5 mm
 Pastūma f : 0,03 - 0,12 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 30 - 90 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,4 - 1,5 mm
Pastūma f	0,03 - 0,12 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	S
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	30 - 90 m/min
Kietlydinys	PR005S
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas

Ašmenys	HM
Drožlialaužis	MQ
Kampo spindulys	0,4 mm
Danga	Megacoat Hard
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	8
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui